

## Isolmant Fasce Perimetrali

**DESCRIPCIÓN:** Franjas en polietileno celular no reticulado dotadas de pre-grabado para facilitar doblarlas, disponibles en dos versiones:  
- práctica (altura 15 cm)  
- técnica (altura 18,5 cm) con película serigrafiada e instrucciones de colocación.

**ESPESOR:** Aproximadamente 5 mm.

**AISLAMIENTO ACÚSTICO:** la no utilización de Isolmant Fascia Perimetrale (o el no solapado) produce un puente acústico que puede suponer la pérdida de muchos decibelios (hasta incluso 20 dB).

### MODALIDADES DE APLICACIÓN

- Tras retirar la parte adhesiva de Isolmant Fascia Perimetrale, aprovechando el pliegue pre-grabado, se aplica por los 5 cm bajo el corte en el piso (o en la almohadilla ya colocada) y en los restantes cm en la pared, prestando atención para que adhiera bien sin dejar puntos de desprendimiento, cortándola a medida según la necesidad, con un normal cutter de obra.
- Córtese la parte excedente tras colocar también el pavimento, antes de aplicar el zócalo.

**TAMAÑO DEL ROLLO:** Versión Práctica: en rollos de (h x L) 1,5 m x 50 m con 10 franjas por rollo (compra mínima 1 rollo)  
Versión Técnica: en rollos de (h x L) 1,5 m x 50 m con 8 franjas por rollo (compra mínima 1 rollo).

**COLOR:** Versión Práctica: blanco; Versión Técnica: gris

### SECTORES DE UTILIZACIÓN:

Específicas para el aislamiento acústico de la zona de contacto entre las paredes y el piso, permiten completar perfectamente el pavimento flotante sin tener que solapar en la pared la almohadilla, una operación que suele resultar difícil en las fases de obra. A aplicar en el pie de la pared y por todo el perímetro del local, en las dos versiones Técnica y Práctica, Isolmant Fascia Perimetrale permite lograr un excelente resultado acústico de una manera práctica, segura y fácil de colocar.



### PRESCRIPCIÓN TÉCNICA

Franja perimetral adhesiva en polietileno celular no reticulado dotada de pre-grabado para facilitar su instalación (así como de película serigrafiada con las instrucciones de instalación – para la versión Técnica) suministrada en rollo de 15 cm de altura – en versión Práctica (18,5 cm en versión Técnica).  
Espesor 5 mm.

**ADVERTENCIA:** Esta ficha técnica no es una especificación técnica. Le corresponde al usuario decidir si el producto es adecuado para el uso previsto.