




Indicaciones para personalizar el cabezal:
 1- Elegir la longitud del cabezal a personalizar:
 85.03.04.0 de 1860 mm (standard)
 2- Escoger la iluminación directa e indirecta
 3- Escoger la cantidad y la posición de las tomas de gases.
 4- Indicar los mecanismos opcionales que se necesitan en las posiciones A, B, C y D. Si se necesitan más mecanismos, se pueden realizar longitudes especiales.
 Se debe indicar qué mecanismo va en cada una de las 4 posiciones A, B, C y D. La luminaria se servirá con los mecanismos montados en dos placas dobles embellecedoras.

Instructions for personalising:
 1- Choose the length of the lamp:
 85.03.04.0 de 1250 mm (standard)
 2- Choose direct light and indirect light.
 3- Choose the amount and the position of the gas inlets.
 4- Choose the optional mechanisms needed in positions A, B, C and D.
 Indicate which mechanism goes in each of the 4 positions A, B, C and D. The luminaire will be delivered with the mechanisms Mounted on two double trim plates. If more mechanisms are needed, special lengths can be made.

1. Cabezal CLINIC GAS personalizo para iluminación directa y/o indirecta con mecanismos opcionales
 Personalized CLINIC GAS head light luminaire for direct and/or indirect light with optional mechanisms






	Ref	Color	Lmm
Cuerpo CLINIC GAS para personalizar CLINIC GAS body to personalize	85.03.04.0	□	1860




2. Opciones para iluminación directa o indirecta
 Options for direct or indirect lighting

Lamp	Equipo / Gear	Ref	W	Plum
 TS/T16	Electrónico	85.41.01.0	1x24	27,6 W
	Electronic	85.42.01.0	2x24	52,9 W
		85.41.02.0	1x54	61 W
		85.42.02.0	2x54	118 W



Mecanismos para luminarias CLINIC personalizada pag. 404
 Optional mechanisms personalized CLINIC luminaire pag. 404






















3. Tomas de Gases medicinales

Medical gases outlets

Detalle / Detail		Ref
	Tapa para 1 toma de gases medicinales Cover for 1 medical gases	85.07.84.0
	Tapa para 3 tomas de gases medicinales Cover for 3 medical gases	85.07.92.0
	Tapa para 2 tomas de gases medicinales Cover for 2 medical gases	85.07.86.0

CLINIC GAS

4. Mecanismos para luminarias CLINIC personalizada Optional mechanisms personalized CLINIC luminaire

Detalle / Detail	Ref	Color	Detalle / Detail	Ref	Color
 Interruptor unipolar Single-pole switch	85.07.84.0	<input type="checkbox"/>	 Interruptor conmutado Two way switch	85.07.86.0	<input type="checkbox"/>
 Toma teléfono (RJ-11) Telephone connection (RJ-11)	85.07.92.0	<input type="checkbox"/>	 Toma de datos (RJ-45) Data socket (RJ-45)	85.07.99.0	<input type="checkbox"/>
 Salida cable Cable outlet	85.07.91.0	<input type="checkbox"/>	 Placa ciega Blank cover	85.07.93.0	<input type="checkbox"/>
 Interruptor unipolar doble Simple two way switch double	85.07.85.0	<input type="checkbox"/>	 Interruptor conmutado doble Simple two way switch do- uble	85.07.87.0	<input type="checkbox"/>
 Pulsador a distancia Push-button with cable	85.07.81.0	<input type="checkbox"/>	 Mando a distancia (2 interr.+ llamada enferm.) Remote control (2 switches + nurse caller)	85.07.82.0	<input type="checkbox"/>
 Interruptor tirador unipolar Pull switch	85.08.89.0	<input type="checkbox"/>	 Pulsador con tirador Pull cord	85.07.89.0	<input type="checkbox"/>
 Base Schuko Schuko socket outlet	85.07.88.0	<input type="checkbox"/>	 Base Schuko (Francia) Schuko socket outlet (France)	85.08.88.0	<input type="checkbox"/>
 Luz de vigilancia Night light	85.07.90.0	<input type="checkbox"/>	 Altavoz y micrófono Microphone and speaker	85.08.09.7	<input type="checkbox"/>
 Pulsador de llamada y de presencia Call and presence push button	85.08.10.7	<input type="checkbox"/>	 Pulsador de llamada y de presencia, con conector para mando de cama Push button for call and presence with connector for control  Mando de cama con pulsador de llamada y pulsadores para de luces Control with push buttons for call and lighting	85.08.11.7	<input type="checkbox"/>

